


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Distributore di corrente 400 V AC

Stato: 22/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.400 - Distributore di corrente 400 V AC come da specifiche

Ripartitore di corrente decentralizzato, per l'alimentazione a 400 V AC, completo di fusibili e conforme alla norma IEC 61439. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7993.400
Descrizione prodotto	Armadio compatto AX 1039.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta con cerniere a 180°, incernierata a destra, montata Maniglia in plastica 2577.010 completa di chiusura VW-E1, montata Flangia ingresso cavi con 12 fori Ø 16,5 mm, 9 fori Ø 25,5 mm, 2 fori Ø 32,5 mm nonché un foro Ø 50,5 mm, fori chiusi con tappi ciechi Piastra di montaggio comprensiva di sistema sbarre a 5 poli (L1 – L3, N + PE), compresi morsetti, adattatore di connessione 9612.000 e 11 basi porta fusibili 9630.005 Alloggiamento, piastra di montaggio e porta con cavo di messa a terra su guida PE precablati e messi a terra 4 supporti di fissaggio parete per distanza parete 40 mm (acclusi sfusi)

Caratteristiche

Nota	Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 56
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 380 mm Profondità: 210 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	25
Peso lordo	25.5
Codice tariffa doganale	94032080