


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7993.400

## Distributore di corrente 400 V AC

Stato: 25/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7993.400 - Distributore di corrente 400 V AC come da specifiche

Ripartitore di corrente decentralizzato, per l'alimentazione a 400 V AC, completo di fusibili e conforme alla norma IEC 61439. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7993.400
Descrizione prodotto	Armadio compatto AX 1039.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti.
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio: zincata
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Porta con cerniere a 180°, incernierata a destra, montata Maniglia in plastica 2577.010 completa di chiusura VW-E1, montata Flangia ingresso cavi con 12 fori Ø 16,5 mm, 9 fori Ø 25,5 mm, 2 fori Ø 32,5 mm nonché un foro Ø 50,5 mm, fori chiusi con tappi ciechi Piastra di montaggio comprensiva di sistema sbarre a 5 poli (L1 – L3, N + PE), compresi morsetti, adattatore di connessione 9612.000 e 11 basi porta fusibili 9630.005 Alloggiamento, piastra di montaggio e porta con cavo di messa a terra su guida PE precablati e messi a terra 4 supporti di fissaggio parete per distanza parete 40 mm (acclusi sfusi)

# Caratteristiche

---

Nota	Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 56
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 380 mm Profondità: 210 mm
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	94032080

---