

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.516

Armadi componibili VX25

Stato: 1/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.516 - Armadi componibili VX25 Conforme alle specifiche per gli impianti negli Stati Uniti

Armadio del Gruppo automotive, incl. zoccolo da 200 mm senza piastra di montaggio, per l'installazione del sistema di cablaggio. Da utilizzare in conformità con le liste dei materiali approvate secondo le specifiche di progetto del rispettivo produttore.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 7993.516
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	<p>Struttura dell'armadio</p> <p>Porta/e</p> <p>Tetto</p> <p>Parete posteriore</p> <p>Chiusura: doppio pettine 3 mm senza piastra di montaggio</p> <p>Zoccolo, alto 200 mm, composto da: 4 quattro elementi angolari in lamiera d'acciaio, davanti con flangia chiusa 8660.02X, di lato con flange chiuse 8660.043, flange posteriori divise in orizzontale, flangia inferiore con feritoia in alto, flangia superiore con feritoia in basso per inserimento cavi e listello a spazzola ad alta densità e autoestinguente 8660.09x</p> <p>La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate, è garantita mediante elementi di contatto.</p> <p>Porta/e collegata a terra con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 con la struttura armadio con dati a innesto</p> <p>Maniglia comfort 8618.240 con chiusura E1 integrata, fornita senza chiavi (fornita non montata)</p> <p>2 flange di fissaggio a pavimento 8660.100 (fornite non montate)</p> <p>Lampada LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, senza presa, montate in alto nella parte anteriore</p> <p>Porta in lamiera d'acciaio, battuta porta destra, cerniere a 180°</p> <p>Flange ingresso cavi zincate, modulare, con per l'inserimento dei cavi e spazzole ingresso cavi</p>
Numero di porte	1
Battuta della porta reversibile	sì
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm
Altezza incl. zoccolo	2.200 mm
Esecuzione della chiusura	Sistema di chiusura su 3 punti con chiusura VW E1
Confezione	1 pz.
Peso netto	96

Caratteristiche

Peso lordo	101
EAN	4028177960084
