


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.518

Armadi componibili VX25

Stato: 24/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.518 - Armadi componibili VX25 Conforme alle specifiche per gli impianti negli Stati Uniti

Armadio del Gruppo automotive, incl. zoccolo da 200 mm senza piastra di montaggio, per l'installazione del sistema di cablaggio. Da utilizzare in conformità con le liste dei materiali approvate secondo le specifiche di progetto del rispettivo produttore.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 7993.518
Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Porta, tetto, parete posteriore: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Lamiere di fondo: zincate
Colore	RAL 7035

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Struttura dell'armadio Porta/e Tetto Parete posteriore Chiusura: doppio pettine 3 mm senza piastra di montaggio Zoccolo altezza 200 mm, composto da 4 angoli in lamiera d'acciaio, pannelli ciechi frontali e posteriori codice 8660.02X e pannelli ciechi laterali codice 8660.043 La compensazione automatica di potenziale del tetto, pareti laterali e lamiera di fondo, nel caso siano montate, è garantita mediante elementi di contatto. Porta/e collegata a terra con bandelle piatte di messa a terra 2412.316 con la struttura armadio con dati a innesto Maniglia comfort 8618.240 con chiusura E1 integrata, fornita senza chiavi (fornita non montata) 2 flange di fissaggio a pavimento 8660.100 (fornite non montate) Lampada LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, senza presa, montate in alto nella parte anteriore Porta in lamiera d'acciaio, battuta porta destra, cerniere a 180° Flange ingresso cavi zincate, modulare, con per l'inserimento dei cavi e spazzole ingresso cavi
Numero di porte	2
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 1.000 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm
Altezza incl. zoccolo	2.200 mm
Esecuzione della chiusura	Sistema di chiusura su 3 punti con chiusura VW E1
Confezione	1 pz.
Peso netto	121.1
Peso lordo	132.6
EAN	4028177960060