


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.349 Piedistallo, aperto

Stato: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.349 - Piedistallo, aperto Mercedes-Benz Integra Standard

Per il fissaggio fisso o girevole degli alloggiamenti di comando HMI

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | CP 7994.349 |
| Esecuzione | girevole |
| Descrizione prodotto | Piedistallo per un fissaggio fisso o girevole per contenitori di comando HMI. |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | Verniciati |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | <p>Profilo portante 86 x 73 mm, saldato in verticale sulla piastra base Tubazione posteriore con apertura verticale sull'intera altezza per accogliere i cablaggi, chiusa con profilo di copertura n. 30007784 (ditta K-Profile)</p> <p>Nella tubazione posteriore nell'apertura verticale è saldato un angolare per raccolta cavi, distanza dal bordo superiore della piastra base al bordo inferiore dell'angolare: 243,5 mm</p> <p>Il perno di messa a terra M8 x 20 mm è saldato nella parte inferiore, distanza dal bordo superiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 40,0 mm</p> <p>Il perno di messa a terra M5 x 15 mm è saldato nella parte superiore, distanza dal bordo inferiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 60,0 mm</p> <p>Entrambi i perni di messa a terra sono contrassegnati con appositi adesivi.</p> |
| Width base plate | 400 mm |
| Height base plate | 10 mm |
| Depth base plate | 400 mm |
| Height pedestal tube | 1.144 mm |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dimensioni | Altezza: 1.213 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
