



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7994.350 Piedistallo, aperto

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.350 - Piedistallo, aperto Mercedes-Benz Integra Standard

Per il fissaggio fisso o girevole degli alloggiamenti di comando HMI

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 7994.350
Esecuzione	fisso
Descrizione prodotto	Piedistallo per un fissaggio fisso o girevole per contenitori di comando HMI.
Materiale	Acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Profilo portante 86 x 73 mm, saldato in verticale sulla piastra base Tubazione posteriore con apertura verticale sull'intera altezza per accogliere i cablaggi, chiusa con profilo di copertura n. 30007784 (ditta K-Profile) Nella tubazione posteriore nell'apertura verticale è saldato un angolare per raccolta cavi, distanza dal bordo superiore della piastra base al bordo inferiore dell'angolare: 243,5 mm Il perno di messa a terra M8 x 20 mm è saldato nella parte inferiore, distanza dal bordo superiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 40,0 mm Il perno di messa a terra M5 x 15 mm è saldato nella parte superiore, distanza dal bordo inferiore della piastra dal centro del perno di messa a terra: 60,0 mm Entrambi i perni di messa a terra sono contrassegnati con appositi adesivi.
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Height pedestal tube	1.169 mm

Caratteristiche

Dimensioni	Altezza: 1.213 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	24
Peso lordo	24.5
Codice tariffa doganale	73269098