


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8100.235

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8100.235 - Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.

Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | TS 8100.235 |
| Vantaggi | Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci Perni di messa a terra con superficie di contatto |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm |
| Superficie | Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Nota | Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS TS IT Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 46.8 |
| Peso lordo | 48 |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177233720 |

Caratteristiche

E-Number Sweden E7239710

ETIM 9 EC002524

ECLASS 8.0 27182101