


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.710

Perno regolabile di livellamento

Stato: 7/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.710 - Perno regolabile di livellamento per sistema zoccolo VX

Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | VX 8100.710 |
| Descrizione prodotto | Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo. Per la regolazione si utilizza una chiave a testa esagonale SW 19. |
| Vantaggi | Il disallineamento della porta, dovuto alle irregolarità del pavimento, può essere corretto Il montaggio, ovvero il livellamento viene effettuato in un secondo tempo negli armadi già allestiti |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Capacità di carico | Carico massimo: 2500 N per elemento di livellamento |
| Nota | Utilizzabile in combinazione con VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema zoccolo VX Verificare la capacità di carico del pavimento |
| Dimensioni | Altezza: 100 mm |
| Peso/Conf. | 0,74 kg |
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 0,68 kg |
| Peso lordo | 0,74 kg |
| Codice tariffa doganale | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Descrizione prodotto | VX Elemento di Livellamento, Alt. 100 mm |