


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.710

Perno regolabile di livellamento

Stato: 18/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.710 - Perno regolabile di livellamento per sistema zoccolo VX

Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8100.710
Descrizione prodotto	Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo. Per la regolazione si utilizza una chiave a testa esagonale SW 19.
Vantaggi	Il disallineamento della porta, dovuto alle irregolarità del pavimento, può essere corretto Il montaggio, ovvero il livellamento viene effettuato in un secondo tempo negli armadi già allestiti
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Capacità di carico	Carico massimo: 2500 N per elemento di livellamento
Nota	Utilizzabile in combinazione con VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema zoccolo VX Verificare la capacità di carico del pavimento
Dimensioni	Altezza: 100 mm
Peso/Conf.	0,74 kg
Confezione	4 pz.
Peso netto	0.68
Peso lordo	0.74
Codice tariffa doganale	73181900
EAN	4028177921559
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003