


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.760 Pareti laterali EMC

Stato: 9/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8106.760 - Pareti laterali EMC per VX

Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio e migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8106.760
Descrizione prodotto	Compensazione automatica del potenziale tramite gli elementi di fissaggio e migliore protezione EMC grazie a una speciale guarnizione EMC.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	con rivestimento superficiale in zinco-magnesio Verniciatura esterna a polveri
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Altezza: = 2.000 mm Profondità: = 600 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	27,8 kg
Peso lordo	28,8 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27189264
Descrizione prodotto	VX Pareti Laterali Avvitare EMC 2000X600 mm