### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8126.235

# Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 26/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## TS 8126.235 - Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8126.235	
Vantaggi	Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci Perni di messa a terra con superficie di contatto	
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm	
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esteri	
Colore	RAL 7035	
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio	
Nota	Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm	
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT Altezza: 2.200 mm Profondità: 600 mm	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55	
Materiale di base	Lamiera d'acciaio	
Confezione	2 pz.	
Peso netto	29	
Peso lordo	32	
Codice tariffa doganale	94039910	
EAN	4028177213425	

© Rittal 2025

### Caratteristiche

E-Number Sweden	E7282535	
ETIM 9	EC002524	
ECLASS 8.0	27182101	

© Rittal 2025 3