Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8175.235

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 29/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8175.235 - Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.

Caratteristiche

| Codice prodotto | TS 8175.235 | |
|--|--|--|
| Vantaggi | Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci Perni di messa a terra con superficie di contatto | |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 1,5 mm | |
| Superficie | Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere ester | |
| Colore | RAL 7035 | |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio | |
| Nota | Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm | |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS TS IT Altezza: 1.200 mm Profondità: 800 mm | |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 | |
| Materiale di base | Lamiera d'acciaio | |
| Confezione | 2 pz. | |
| Peso netto | 20 | |
| Peso lordo | 23.8 | |
| Codice tariffa doganale | 94039910 | |
| EAN | 4028177317529 | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| E-Number Sweden | E7282543 | |
|-----------------|----------|--|
| ETIM 9 | EC002524 | |
| ECLASS 8.0 | 27182101 | |

© Rittal 2025 3