
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8184.235

Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8184.235 - Parete laterale, avvitabile, lamiera in acciaio per TS, TS IT

Pareti laterali, avvitabili, lamiera in acciaio, per armadi TS.

Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8184.235
Vantaggi	Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci Perni di messa a terra con superficie di contatto
Materiale	Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT Altezza: 1.800 mm Profondità: 400 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	2 pz.
Peso netto	16.6
Peso lordo	17.8
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177205215

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Approvazioni

Spiegazioni Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3