

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.




**TS 8601.860**

**Zoccolo per zone a rischio sismico**

Stato: 5/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

# TS 8601.860 - Zoccolo per zone a rischio sismico per VX, TS

Per il fissaggio stabile al pavimento dell'armadio in versione antisismica. Filettatura metrica esterna M10 per il collegamento stabile al pavimento dall'esterno.



## Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8601.860
Descrizione prodotto	Per il fissaggio stabile al pavimento dell'armadio in versione antisismica. Filettatura metrica esterna M10 per il collegamento stabile al pavimento dall'esterno.
Materiale	Angolari: lamiera d'acciaio, 5 mm Flange: Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7022
Parti incluse nella fornitura	Zoccolo completamente montato 4 angolari 2 sostegni di profondità 2 flange anteriori/posteriori Materiale di fissaggio
Nota	Soddisfa i requisiti antisismici Zona 4 secondo Telcordia GR-63 Core in combinazione con maniglia Comfort e kit antisismico.
Dimensioni	Altezza: 100 mm

# Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS Larghezza: = 800 mm Profondità: = 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	15.06
Peso lordo	15.87
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177413597
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003