Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8601.860 Zoccolo per zone a rischio sismico

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8601.860 - Zoccolo per zone a rischio sismico per VX, TS

Per il fissaggio stabile al pavimento dell'armadio in versione antisismica. Filettatura metrica esterna M10 per il collegamento stabile al pavimento dall'esterno.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8601.860
Descrizione prodotto	Per il fissaggio stabile al pavimento dell'armadio in versione antisismica. Filettatura metrica esterna M10 per il collegamento stabile al pavimento dall'esterno.
Materiale	Angolari: lamiera d'acciaio, 5 mm Flange: Lamiera d'acciaio, 2 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7022
Parti incluse nella fornitura	Zoccolo completamente montato 4 angolari 2 sostegni di profondità 2 flange anteriori/posteriori Materiale di fissaggio
Nota	Soddisfa i requisiti antisismici Zona 4 secondo Telcordia GR-63 Core in combinazione con maniglia Comfort e kit antisismico.
Dimensioni	Altezza: 100 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS Larghezza: = 800 mm Profondità: = 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	15.06
Peso lordo	15.87
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177413597
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3