
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8602.080 Flange per zoccolo laterali, 200 mm

Stato: 24/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8602.080 - Flange per zoccolo laterali, 200 mm per elementi dello zoccolo anteriori e posteriori

Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8602.080
Descrizione prodotto	Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7022
Parti incluse nella fornitura	2 flange per zoccolo Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
Dimensioni	Altezza: 200 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: TS: = 800 mm
	Tipo di contenitore: SE
	Tipo di contenitore: CM
	Tipo di contenitore: TP
	Tipo di contenitore: PC
	Tipo di contenitore: IW
	Tipo di contenitore: TS IT
Confezione	2 pz.
Peso netto	4.454
Peso lordo	4.654
Codice tariffa doganale	94039910

© Rittal 2025

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27182003

© Rittal 2025 3