

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Porta trasparente

Stato: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Porta trasparente per armadi serie TS, TS IT, VX SE

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8610.605
Descrizione prodotto	In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
Materiale	Telaio: profilo in alluminio estruso Angolari: Pressofusione di zinco Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Telaio: RAL 7035 Angolari: RAL 7035 Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Telaio della porta con vetro di sicurezza Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Cerniere da 180° (4 pz.)
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm Altezza finestra d'ispezione: 1.840 mm

Caratteristiche

Altezza finestra d'ispezione	1.840 mm
Indicazioni per il montaggio	Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: TS TS IT VX SE Larghezza: = 600 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	10.5
Peso lordo	12.5
Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177693845
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204