

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.680 Porta trasparente

Stato: 5/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.680 - Porta trasparente per TS 8

Porta trasparente per armadi serie TS 8, in sostituzione della porta in lamiera d'acciaio o della parete posteriore.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8610.680
Descrizione prodotto	In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
Materiale	Telaio: profilo in alluminio estruso Angolari: Pressofusione di zinco Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035 Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 7015
Parti incluse nella fornitura	Telaio della porta con vetro di sicurezza Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Cerniere da 180° (4 pz.) Superficie visibile: Larghezza – 140 mm, altezza – 160 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm Altezza finestra d'ispezione: 1.640 mm

Caratteristiche

Altezza finestra d'ispezione	1.640 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: DK-TS TS 8 SE Larghezza: = 600 mm Altezza: = 1.800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	11,97 kg
Peso lordo	12,6 kg
Codice tariffa doganale	76101000
ECLASS 8.0	27182204