


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070 Maniglia Comfort

Stato: 19/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.070 - Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.



Caratteristiche

| | |
|------------------------------|--|
| Codice prodotto | TS 8611.070 |
| Esecuzione | per inserto cilindrico |
| Descrizione prodotto | Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti. |
| Materiale | Pressofusione di zinco |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| Colore | RAL 7035 |
| Indicazioni per il montaggio | Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Adatta per tipo di contenitore | TS TS IT VX SE Armadio PC con porta IW TS 8 acciaio inox SE acciaio inox EL in 3 parti, 18 - 21 HE Armadi compatti da parete AX in 3 parti |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,53 kg |
| Peso lordo | 0,58 kg |
| Codice tariffa doganale | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |
| Descrizione prodotto | TS Maniglia Comfort, per TS, TS IT, SE, PC, IW, per Inserto Cilindrico, Ral 7035 |
