Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TS 8611.280 Maniglia Comfort

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8611.280 - Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.







Caratteristiche

TS 8611.280 predisposta per il sistema di chiusura ASSA Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
Pressofusione di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 7035
Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
Esecuzione della chiusura: Predisposto per inserto cilindrico ASSA fino a una lunghezza totale di 26,9 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Adatta per tipo di contenitore	TS
	TS IT
	VX SE
	Armadio PC con porta
	IW
	TS 8 acciaio inox
	SE acciaio inox
	EL in 3 parti, 18 - 21 HE
	Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.6
Peso lordo	0.628
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177228573
E-Number Sweden	E7239674
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3