Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8611.340 Maniglia Comfort

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8611.340 - Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.







Caratteristiche

| Codice prodotto | TS 8611.340 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esecuzione | per inserto cilindrico |
| Descrizione prodotto | Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti. |
| Materiale | Pressofusione di zinco |
| Superficie | Verniciatura a polvere |
| Colore | Cromata opaca |
| Indicazioni per il montaggio | Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| Adatta per tipo di contenitore | TS |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| | TS IT |
| | VX SE |
| | Armadio PC con porta |
| | IW |
| | TS 8 acciaio inox |
| | SE acciaio inox |
| | EL in 3 parti, 18 - 21 HE |
| | Armadi compatti da parete AX in 3 parti |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.56 |
| Peso lordo | 0.597 |
| Codice tariffa doganale | 83024110 |
| EAN | 4028177243033 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |

© Rittal 2025 3