### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## TS 8611.360 Maniglia Comfort

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# TS 8611.360 - Maniglia Comfort per TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8611.360
Esecuzione	per inserto cilindrico
Descrizione prodotto	Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti.
Materiale	Pressofusione di zinco
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 9005
Indicazioni per il montaggio	Per il montaggio su porte trasparenti TS, VX SE, porta inferiore PC, porta Design IW, è necessario l'adattatore per maniglie
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Adatta per tipo di contenitore	TS
	TS IT
	VX SE
	Armadio PC con porta
	IW
	TS 8 acciaio inox
	SE acciaio inox
	EL in 3 parti, 18 - 21 HE
	Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.52
Peso lordo	0.561
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177300439
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 3