

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.370

Blocco per porta battente

Stato: 4/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8611.370 - Blocco per porta battente per armadi serie TS

Per l'utilizzo ottimale della porta battente dall'esterno, quando la maniglia posta sul lato interno è difficilmente accessibile per la presenza del telaio girevole o dei componenti da 19".



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8611.370
Descrizione prodotto	Per l'utilizzo ottimale della porta battente dall'esterno, quando la maniglia posta sul lato interno è difficilmente accessibile per la presenza del telaio girevole o dei componenti da 19".
Vantaggi	È possibile modificare in un secondo tempo la porta battente utilizzando la dima di foratura fornita in dotazione. La maniglia sul lato interno non è più presente
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
Adatta per tipo di contenitore	TS
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,05 kg
Peso lordo	0,072 kg
Codice tariffa doganale	83015000
ETIM 9	EC000327

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27409217

Descrizione prodotto

TS Blocco per porta battente, per TS