Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8612.100 Chassis TS 17 x 73 mm

Stato: 9/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



TS 8612.100 - Chassis TS 17 x 73 mm

Per allestimenti universali sul profilo portante dell'armadio o installazioni parziali. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8612.100
Esecuzione	Per il piano di montaggio esterno
Descrizione prodotto	Per allestimenti universali o parziali sul profilo portante dell'armadio. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Lunghezza	940 mm
Possibili installazioni	Sul profilo verticale TS, VX SE: montaggio sul piano interno, su tutti i lati, sfalsato in altezza Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in
	profondità
	In TP sul profilo di allestimento interno: in larghezza, per il piano di montaggio interno
	Utilizzati come set di installazione per ripiani porta-apparecchi in TS VX SE, è sufficiente agganciarli e bloccarli
Indicazioni per il montaggio	Per l'installazione nei pulpiti TP è necessario il profilo per l'allestimento interno

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX SE
	TP
	PC
	IW
	TX CableNet
	Adatto per larghezza/profondità: 1.000 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	3.956
Peso lordo	4.26
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177212114
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3