


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.760

**Profilato di montaggio TS 25 x 38
mm**

Stato: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.760 - Profilato di montaggio TS 25 x 38 mm

Adatti per allestimenti pesanti



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8612.760
Descrizione prodotto	Adatti per allestimenti pesanti
Materiale	Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Possibili installazioni	Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE Provvisi su tutti i lati di fori rotondi da 9 mm con passo meccanico da 25 mm Per l'allestimento di guide portanti, sistemi di guide portanti, profilati a C 30/15 mm, guide di fissaggio cavi (profilato angolare) e allestimenti personalizzati
Nota	Specifici per l'impiego combinato con i dadi a scatto per creare nuove soluzioni di montaggio.
Adatti per	Larghezza/profondità: 600 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	1,648 kg
Peso lordo	1,96 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	TS Profilati di montaggio 25 x 38 mm, per LxP: 600 mm