

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

**Profilato di montaggio TS 25 x 38
mm**

Stato: 21/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8612.780 - Profilato di montaggio TS 25 x 38 mm

Adatti per allestimenti pesanti



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8612.780
Descrizione prodotto	Adatti per allestimenti pesanti
Materiale	Lamiera d'acciaio, 3,0 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Viti di fissaggio
Possibili installazioni	Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE Provisti su tutti i lati di fori rotondi da 9 mm con passo meccanico da 25 mm Per l'allestimento di guide portanti, sistemi di guide portanti, profilati a C 30/15 mm, guide di fissaggio cavi (profilato angolare) e allestimenti personalizzati
Nota	Specifici per l'impiego combinato con i dadi a scatto per creare nuove soluzioni di montaggio.
Adatti per	Larghezza/profondità: 800 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.488
Peso lordo	2.687
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177429154
ETIM 9	EC002620

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189261