

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.650

Piastre di montaggio parziali

Stato: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES > POWER DISTRIBUTION > CLIMATE CONTROL > IT INFRASTRUCTURE > SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RITTAL

TS 8614.650 - Piastre di montaggio parziali per serie TS, VX SE

Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.



Caratteristiche

Codice prodotto	TS 8614.650
Descrizione prodotto	Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari.
Materiale	Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno.
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 400 mm

Caratteristiche

Adatta per tipo di contenitore	TS VX SE
Adatti per	Tipo di contenitore: TS VX SE Larghezza: = 600 mm Profondità: = 500 mm = 600 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.95
Peso lordo	5.44
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177212329
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216