

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.840

Piastre di montaggio parziali

Stato: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.840 - Piastre di montaggio parziali per serie TS, VX SE

Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | TS 8614.840 |
| Descrizione prodotto | Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2,5 mm |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Nota | Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno. |
| Dimensioni | Larghezza: 700 mm Altezza: 300 mm |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Adatta per tipo di contenitore | TS VX SE |
| Adatti per | Tipo di contenitore: TS VX SE Larghezza: = 400 mm = 800 mm Profondità: = 400 mm = 800 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 5,176 kg |
| Peso lordo | 5,448 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27409216 |
| Descrizione prodotto | TS piastra di montaggio parziale, per TS, SE, L/P Alt.: 700x300 mm |