


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.190 Chassis 23 x 64 mm

Stato: 7/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.190 - Chassis 23 x 64 mm per VX, VX IT, VX SE, AX Plastic

Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8617.190
Descrizione prodotto	Per allestimenti interni variabili e personalizzabili del telaio dell'armadio sul livello interno e per l'installazione in armadi compatti.
Vantaggi	Basta agganciare e avvitare nel sistema di foratura Sistema di foratura su tutti e quattro i lati Sopra e sotto con foratura per dadi a gabbia per il fissaggio dei componenti del cliente tramite viti a passo metrico
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX	In armadi con altezza 1800 mm, sul piano di montaggio interno
Opzioni di installazione VX SE	In armadi con larghezza/profondità 1800 mm, sul piano di montaggio interno, in combinazione con il profilo adattatore VX
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza dello zoccolo da 1800 mm sulle flange dello zoccolo, in combinazione con l'angolare di installazione per zoccolo

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT VX SE Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Confezione	4 pz.
Peso netto	7,2 kg
Peso lordo	7,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,25
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX Chassis 23 X 64 mm per Piano di Montaggio Interno 1800 mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------