


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.040

Porta trasparente

Stato: 23/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.040 - Porta trasparente per VX

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8618.040
Descrizione prodotto	In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
Materiale	Telaio: profilo in alluminio estruso Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Telaio: RAL 7035 Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Porta trasparente Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Cerniere da 180° (4 pz.)
Codice IK	IK08
Nota	Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura per cornice 8618.110
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Larghezza: = 600 mm Altezza: = 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	14.6
Peso lordo	15.4
EAN	4028177920934

Caratteristiche

ETIM 9 EC000747

ECLASS 8.0 27182204

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

Certificati Grado di protezione