
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8618.050 Porta trasparente

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 8618.050 - Porta trasparente per VX

In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8618.050
Descrizione prodotto	In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
Materiale	Telaio: profilo in alluminio estruso Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	Telaio: RAL 7035 Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Porta trasparente Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine Cerniere da 180° (4 pz.)
Codice IK	IK08
Nota	Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura per cornice 8618.110
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	16.5
Peso lordo	18
EAN	4028177921023

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
Certificati	Grado di protezione

© Rittal 2025 3