


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.120

Porta battente

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.120 - Porta battente per VX

Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8618.120
Descrizione prodotto	Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	2 porte con telaio rinforzato Cerniera a 130° Elementi di chiusura
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	37.32
Peso lordo	38
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177921375
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204