

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.120 Porta battente

Stato: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.120 - Porta battente per VX

Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8618.120
Descrizione prodotto	Quando, ad esempio, per rispettare i passaggi di servizio possono essere utilizzate due porte da 400 mm ciascuna anziché una porta da 800 mm. Anche in sostituzione di una parete posteriore larga 800 mm.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	2 porte con telaio rinforzato Cerniera a 130° Elementi di chiusura
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	37,32 kg
Peso lordo	38 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	VX Porta Battente con Serratura, 800X2000 mm