

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.250 Maniglia Comfort VX

Stato: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.250 - Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8618.250
Esecuzione	per inserto cilindrico
Vantaggi	Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto
Materiale	Pressofusione di zinco
Colore	RAL 7035
Informazioni sul nr. d'ord.	Predisposta per alloggiare gli inserti cilindrici di lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252)
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm
Adatta per tipo di contenitore	VX VX IT

## Caratteristiche

---

Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,68 kg
Peso lordo	0,686 kg
Codice tariffa doganale	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Descrizione prodotto	VX Maniglia Comfort, per Inserto Cilindrico

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
--------------	--