Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8618.251

Maniglia Comfort VX

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-



ENCLOSURE

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

VX 8618.251 - Maniglia Comfort VX per VX, VX IT

Grazie al meccanismo pieghevole, la maniglia non richiede alcun raggio di rotazione, il che significa che la superficie della porta può essere utilizzata in modo ottimale per le installazioni. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8618.251
Esecuzione	per inserto cilindrico
Vantaggi	Grazie al sistema a leva ribaltabile, che non richiede spazio di inclinazione e/o rotazione, la superficie della porta è interamente utilizzabile per gli allestimenti. Facilità di montaggio grazie alle maniglie con fissaggio a scatto
Materiale	Pressofusione di zinco
Colore	RAL 9005
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Predisposta per il montaggio degli inserti cilindrici con lunghezza totale 40 o 45 mm (secondo DIN 18 252), degli inserti di sicurezza/a pulsante con lunghezza 40 mm
Adatta per tipo di contenitore	VX VX IT
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.7
Peso lordo	0.719
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177924550
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

© Rittal 2025 2

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3