

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.011

# Telaio girevole totale

Stato: 7/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.011 - Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.011
Esecuzione	senza flangia
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio: zincato Flangia: verniciata
Colore	Pannello: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Sistema di chiusura, cerniera a 130° Materiale di fissaggio al set d'installazione
Indicazioni per il montaggio	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Adatti per	Larghezza: = 600 mm Altezza: ≥ 1.600 mm
Unità di altezza	31 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	10,425 kg
Peso lordo	10,974 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

VX Telaio Girevole Totale Senza Flangia per L 600 mm 1600mm