

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.020

# Telaio girevole totale

Stato: 15/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.020 - Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

## Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto               | VX 8619.020  |
| Esecuzione                    | Flangia su un solo lato  |
| Descrizione prodotto          | Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").   |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio  |
| Superficie                    | Telaio: zincato<br>Flangia: verniciata   |
| Colore                        | Pannello: RAL 7035   |
| Parti incluse nella fornitura | Sistema di chiusura, cerniera a 130°<br>Materiale di fissaggio al set d'installazione  |
| Indicazioni per il montaggio  | A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm  |
| Nota                          | Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli<br>Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi» |
| Adatti per                    | Larghezza: = 800 mm<br>Altezza: ≥ 1.200 mm   |
| Unità di altezza              | 22 HE  |
| Confezione                    | 1 pz.  |
| Peso netto                    | 12,888 kg  |
| Peso lordo                    | 13,566 kg  |
| Codice tariffa doganale       | 94039910   |
| ETIM 9                        | EC002620   |
| ECLASS 8.0                    | 27189261   |

# Caratteristiche

---

Descrizione prodotto

VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm  
1200mm