


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.020

### Telaio girevole totale

Stato: 13/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8619.020 - Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.020
Esecuzione	Flangia su un solo lato
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio: zincato Flangia: verniciata
Colore	Pannello: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Sistema di chiusura, cerniera a 130° Materiale di fissaggio al set d'installazione
Indicazioni per il montaggio	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Adatti per	Larghezza: = 800 mm Altezza: $\geq$ 1.200 mm
Unità di altezza	22 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	12.888
Peso lordo	13.566
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177920415
ETIM 9	EC002620

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27189261