


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.024 Telaio girevole totale

Stato: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.024 - Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.024
Esecuzione	Flangia su un solo lato
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Telaio: zincato Flangia: verniciata
Colore	Pannello: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Sistema di chiusura, cerniera a 130° Materiale di fissaggio al set d'installazione
Indicazioni per il montaggio	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Adatti per	Larghezza: = 800 mm Altezza: ≥ 2.200 mm
Unità di altezza	44 HE
Confezione	1 pz.
Peso netto	21,388 kg
Peso lordo	22,514 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Caratteristiche

Descrizione prodotto

VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm
2200 mm