

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.034 Telaio girevole totale

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.034 - Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | VX 8619.034 |
| Esecuzione | Flangia su entrambi i lati |
| Descrizione prodotto | Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19"). |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Telaio: zincato Flangia: verniciata |
| Colore | Pannello: RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Sistema di chiusura, cerniera a 130° Materiale di fissaggio al set d'installazione |
| Indicazioni per il montaggio | A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm |
| Nota | Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi» |
| Adatti per | Larghezza: = 800 mm Altezza: ≥ 2.200 mm |
| Unità di altezza | 44 HE |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 18,82 kg |
| Peso lordo | 22,5 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Caratteristiche

Descrizione prodotto

VX Telaio Girevole Totale Flangia Sui due Lati per L 800 mm 2200 mm