


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.400

Guida di fissaggio cavi

Stato: 17/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.400 - Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, PC, sistema zoccolo VX

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.400
Descrizione prodotto	Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX	In armadi con larghezza 400 mm, nel fondo
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con larghezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	In armadi compatti con larghezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione per zoccolo VX	Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 400 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Adatti per	Sistema zoccolo VX
Dimensioni	Lunghezza: 354 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX AX Larghezza: = 400 mm
Adatto per larghezza	400 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2 kg

Caratteristiche

Peso lordo	2,34 kg
Codice tariffa doganale	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descrizione prodotto	VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 400 mm