

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.500

Telao girevole parziale

Stato: 14/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.500 - Telaio girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Codice prodotto | VX 8619.500 |
| Descrizione prodotto | Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19"). |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | 2 cerniere a 130° Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio al set d'installazione |
| Nota | Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi» |
| Informazioni sul nr. d'ord. | Per il montaggio in AX è inoltre necessario il kit di montaggio AX |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX VX SE AX Larghezza: = 600 mm = 800 mm Altezza: ≥ 380 mm |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Adatta per tipo di contenitore | VX VX SE |
| Unità di altezza | 3 HE |
| Adatta per tipo di contenitore | VX VX SE AX |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,4 kg |
| Peso lordo | 2,681 kg |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrizione prodotto | VX Telaio Girevole Parziale, per L 600/800 mm, 3 HE |