

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.500

## Telao girevole parziale

Stato: 7/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.500 - Telaio girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.500
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	2 cerniere a 130° Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio al set d'installazione
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio in AX è inoltre necessario il kit di montaggio AX
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE AX Larghezza: = 600 mm = 800 mm Altezza: ≥ 380 mm

# Caratteristiche

---

Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE
Unità di altezza	3 HE
Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE AX
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,4 kg
Peso lordo	2,681 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	VX Telaio Girevole Parziale, per L 600/800 mm, 3 HE