
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





VX 8619.530 Telao girevole parziale

Stato: 10/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 8619.530 - Telao girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").





Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.530
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	2 cerniere a 130°
	Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
	Materiale di fissaggio al set d'installazione
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il
	dispositivo di arresto per telai girevoli
	A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis
	da 23 x 64 mm
	Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo
	adattatore VX
	Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Informazioni sul nr. d'ord.	Per il montaggio in AX è inoltre necessario il kit di montaggio AX
Adatti per	Tipo di contenitore: VX
	VX SE
	AX
	Larghezza: = 600 mm
	= 800 mm
	Altezza: ≥ 760 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Adatta per tipo di contenitore	VX
	VX SE
Unità di altezza	12 HE
Adatta per tipo di contenitore	VX
	VX SE
	AX
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.578
Peso lordo	3.925
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177919594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3