


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.550

## Telao girevole parziale

Stato: 7/07/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.550 - Telaio girevole parziale per armadi VX, VX SE, AX larghi 600 mm e 800 mm

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.550
Descrizione prodotto	Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	2 cerniere a 130° Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine Materiale di fissaggio al set d'installazione
Nota	Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX SE Larghezza: = 600 mm = 800 mm
Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE

# Caratteristiche

Unità di altezza	18 HE
Adatta per tipo di contenitore	VX VX SE
Confezione	1 pz.
Peso netto	4,15 kg
Peso lordo	4,74 kg
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	VX Telaio Girevole Parziale 600/800 mm