
### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






## VX 8619.750 Chassis 14 x 39 mm


Stato: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# VX 8619.750 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.750
Descrizione prodotto	Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Distance between fixing points	875 mm
Per porte larghe	1.000 mm
Opzioni di installazione VX SE	In porte con larghezza 900 mm
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nell'altezza del contenitore 1000 mm
Indicazioni per il montaggio	Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Nota	Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX SE
	AX acciaio inox
	Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	1.776
Peso lordo	2.06
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177924642
E-Number Sweden	E3465283
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3