

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.750 Chassis 14 x 39 mm

Stato: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.750 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.750
Descrizione prodotto	Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Distance between fixing points	875 mm
Per porte larghe	1.000 mm
Opzioni di installazione VX SE	In porte con larghezza 900 mm
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nell'altezza del contenitore 1000 mm
Indicazioni per il montaggio	Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Nota	Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX SE AX acciaio inox Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	1,776 kg
Peso lordo	2,06 kg
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX Chassis 14 X 39 mm L= Porta 1000 mm

Approvazioni

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------