


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.770

Chassis 14 x 39 mm



Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.770 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.



Caratteristiche

| | |
|---|--|
| Codice prodotto | VX 8619.770 |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Distance between fixing points | 1.075 mm |
| Opzioni di installazione AX | In armadi compatti con altezza 1200 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX |
| Opzioni di installazione AX in acciaio inox | Nell'altezza del contenitore 1200 mm |
| Indicazioni per il montaggio | Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX |
| Nota | Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---------------|
| Confezione | 4 pz. |
| Peso netto | 2.16 |
| Peso lordo | 2.28 |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177926837 |
| E-Number Sweden | E3465285 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |