

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.780 Chassis 14 x 39 mm

Stato: 13/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.780 - Chassis 14 x 39 mm per VX, VX SE, PC, IW, AX

Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.



## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8619.780
Descrizione prodotto	Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine, componenti montati sulla porta ecc.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Distance between fixing points	1.275 mm
Opzioni di installazione AX	In armadi compatti con altezza 1400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox	Nell'altezza del contenitore 760 mm
Indicazioni per il montaggio	Da installare nei contenitori AX in lamiera d'acciaio, solo in combinazione con le guide di allestimento interno AX
Nota	Per l'allestimento con componenti del cliente sul sistema a chassis, sono necessarie viti per lamiera o viti autofilettanti M5
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Suitable for width or height or depth: 1.400 mm

## Caratteristiche

---

Confezione	4 pz.
Peso netto	2,44 kg
Peso lordo	2,7 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,76
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descrizione prodotto	VX Allestimento Interno Porta 1400mm

## Approvazioni

---

Spiegazioni	PCF-declaration
-------------	-----------------