#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8660.020


# Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori

Stato: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## VX 8660.020 - Angolari dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori per sistema zoccolo VX, lamiera d'acciaio

Angolari dello zoccolo con flange per un'introduzione flessibile dei cavi.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	VX 8660.020
Vantaggi	Affidabile – altissima stabilità dello zoccolo
	Flessibile – numerose opzioni di allestimento interno con gli accessori VX
	Semplice – chiusura a filo tra i punti di unione
Materiale	Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
	Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
	Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	4 terminali angolari
	Materiale di fissaggio
	4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm
	1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
	2 flange per zoccolo anteriori/posteriori, 100 mm
Nota	Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per
	fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
Dimensioni	Altezza: 200 mm

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX		
	VX IT		
	VX SE		
	TX CableNet		
	TS		
	TS IT		
	TP PC IW CX		
		Larghezza: = 300 mm	
		Type rating secondo UL 50E	Type 1
			Type 12
	Peso/Conf.	5,13 kg	
Confezione	2 pz.		
Peso netto	4.62		
Peso lordo	5.128		
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,5 kg CO2 eq (Cat B)		
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato		
Codice tariffa doganale	94039910		
EAN	4028177978119		
ETIM 9	EC000721		
ETIM 8	EC000721		
ECLASS 8.0	27182003		

### Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
Spiegazioni	PCF-declaration

© Rittal 2025 3